


L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSL-G1/4-8-C18-50

č. dílu: 8005393

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	1.8 mm
typ těsnění na závitovém dříku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
velikost balení	50
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. utahovací moment	15 Nm
hmotnost výrobku	1,380 g
připojení pneumatiky	vnější závit G1/4 pro hadici s vnějším průměrem 8 mm
barva uvolňujícího kroužku	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz poniklováno
informace o materiálu těsnění závitů	NBR
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel