


elektromagnetická cívka VACS-C-C1-1

č. dílu: 8025330

FESTO

připojovací obrazec tvaru C, podle EN 175 301, 24 V DC



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	IEC 61010-1
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	24 V DC: 2,6 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
povolení	c UL us - Recognized (OL)
omezení pro teplotu okolí a média	-10 - 50 °C
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	35.2 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C podle EN 175301-803
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA ocel
materiál elektromagnetické cívky	měď ocel termoplast
materiál vinutí	měď