

# připojovací blok VABM-B10-25E-N12-6

č. dílu: 8026256

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	27.5 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	6
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	2,115 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	1/8 NPT
připojení řídicího tlaku 14	1/8 NPT
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 3	1/2 NPT
připojení pneumatiky 5	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tváření