

připojovací blok VABM-B10-25E-N12-3-P3

č. dílu: 8026289

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	27.5 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	960 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	1/8 NPT
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 3	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění