


# připojovací blok VABM-B10-30E-G34-9

č. dílu: 8026366

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	32 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	9
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	5,156 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	G1/8
připojení řídicího tlaku 14	G1/8
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 3	G3/4
připojení pneumatiky 5	G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění