

připojovací blok VABM-B10-30S-N12-2-P3

č. dílu: 8026422

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	32 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	2
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	652 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 3	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění