


napájecí deska VABF-B10-30-P1-G38

č. dílu: 8026433

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment	6 Nm
hmotnost výrobku	40 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál napájecí desky	hliníkový tlakový odlitek