

# elektromagnetická cívka


## VACN-N-A1-1

č. dílu: 8029144

★ doporučené výrobky

pro systém kotevní trubky FN, přípojovací obrazec podle EN 175 301, tvar A, 24 V DC

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	F
izolační třída materiálu pro lakovaný drát	F
parametry cívky	24 V DC: 0,7 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
klasifikace Maritime	viz certifikát
certifikát vydavatele	DNV TAA000011J
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	95 g
elektrické připojení	přípojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	plast ocel
materiál nástrčných kontaktů	mosaz
materiál vinutí	měď