


# Šroubení X NPFC-X-4G14-F

č. dílu: 8030262

FESTO



## katalogový list

| parametr                     | hodnota                                      |
|------------------------------|--|
| materiál závitového šroubení | mosaz, poniklovaná                           |
| velikost balení              | 10   |
| provozní tlak                | -0.95 ... 50 bar                             |
| provozní médium              | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] |
| třída odolnosti korozi KBK   | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi       |
| shoda ohledně LABS           | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| okolní teplota               | -20 ... 150 °C                               |
| hmotnost výrobku             | 63.7 g                                       |
| připojení pneumatiky 1       | G1/4   |
| připojení pneumatiky 2       | G1/4   |
| upozornění k materiálu       | ve shodě s RoHS                              |