


spojovací vedení NEBC-D12G4-KS-3-R3G4

č. dílu: 8031121
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	157 g
elektrické připojení 1	přímý konektor, M12x1, 4 piny, kódování D, lze stínit
elektrické připojení 2	přímý konektor, RJ45, 4 piny
rozsah provozního napětí DC	0 ... 50 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
napěťová pevnost	0.8 kV
specifikace kabelu pro ethernet	typ: CAT.5
délka kabelu	3 m
vlastnost vedení	Basic
podmínky pro zkoušky vedení	odolnost střídavému ohybu podle normy Festo, podmínky zkoušky na vyžádání
min. poloměr ohybu kabelu	52 mm
průměr kabelu	6.4 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
struktura kabelu	2x(2x0,14)
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm ²
průřez přívodu	0.14 mm ²
stupeň krytí	IP20 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-20 ... 80 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	modrý
materiál nástrčných kontaktů	mosaz poniklováno a pozlaceno