


# lišta pro čidla DASP-F5-80-125-H-SR

č. dílu: 8031847  
výběhový výrobek

FESTO

[vhodné pro válce s kloubem DFAW](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
montážní poloha	libovol.
konstrukce	lišta pro čidla
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	2.9 Nm
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	20.5 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.7 g
typ upevnění	s průchozí dírou a šroubem
materiál profilu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál šroubů	vysoce legovaná ocel