


připojovací deska VABS-S1-2S-N12

č. dílu: 8032645

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	58 mm
podle normy	ISO 5599-1
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.6 MPa
provozní tlak	0 ... 16 bar
řídící tlak [Mpa]	0 ... 1 MPa
řídící tlak	0 ... 10 bar
vhodnost pro vakuum	ano
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	380 g
typ upevnění	s průchozí dírou pro šroub M6
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	1/8 NPT
připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
připojení pneumatiky 2	1/2 NPT
připojení pneumatiky 3	1/2 NPT
připojení pneumatiky 4	1/2 NPT
připojení pneumatiky 5	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek