

koncová deska VABE-S1-1LZ-N12

č. dílu: 8032661

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| stavební šířka | 44 mm |
| funkce odvětrání | přes desku se škracením |
| podle normy | ISO 5599-1 |
| provozní tlak v Mpa | 0 ... 1 MPa |
| provozní tlak | 0 ... 10 bar |
| vhodnost pro vakuum | ano |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| teplota média | -10 ... 50 °C |
| řídící médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| okolní teplota | -10 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 400 g |
| typ upevnění | s průchozí dírou pro šroub M6 |
| připojení pomocného řídicího tlaku 12/14 | 1/4 NPT |
| připojení pneumatiky 1 | 1/2 NPT |
| připojení pneumatiky 3 | 1/2 NPT |
| připojení pneumatiky 5 | 1/2 NPT |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál koncové desky | hliníkový tlakový odlitek |