


zpětný ventil VMPA14-RV

č. dílu: 8039820

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	řízená jednosměrná funkce (lze odblokovat)
typ ovládní	pneumatický
typ upevnění	klip
normální jmenovitý průtok	350 l/min
provozní tlak v Mpa	0.05 ... 0.8 MPa
provozní tlak	0.5 ... 8 bar
řídící tlak [Mpa]	0.05 ... 0.8 MPa
řídící tlak	0.5 ... 8 bar 7.25 ... 116 psi
okolní teplota	-5 ... 50 °C
materiál tělesa	POM
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
montážní poloha	libovol.
druh ovládní - funkce řízeného zpětného ventilu	pneumatický
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.5 ... 8 bar
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
teplota média	-5 ... 50 °C
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
hmotnost výrobku	0.17 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR