


zpětný ventil VMPA2-RV

č. dílu: 8039821

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| funkce ventilu | řízená jednosměrná funkce (lze odblokovat) |
| typ ovládání | pneumatický |
| typ upevnění | klip |
| normální jmenovitý průtok | 330 l/min |
| provozní tlak v Mpa | 0.05 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 0.5 ... 8 bar |
| řídící tlak [Mpa] | 0.05 ... 0.8 MPa |
| řídící tlak | 0.5 ... 8 bar 7.25 ... 116 psi |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| materiál tělesa | POM |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| montážní poloha | libovol. |
| druh ovládání - funkce řízeného zpětného ventilu | pneumatický |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | 0.5 ... 8 bar |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| skladovací teplota | -20 ... 40 °C |
| teplota média | -5 ... 50 °C |
| řídící médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| hmotnost výrobku | 0.19 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |