


# průchod rozvaděčem NEFU-D12G4-R3DW4

č. dílu: 8040457

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
délka	40,1 mm
odpovídá normě	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
typ upevnění	pevně přišroubov.
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
elektrické připojení 2	úhlová zásuvka, RJ45, 4 piny
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	2 A
napěťová pevnost	0.8 kV
vlastnosti přenosu	odpovídá kategorii 5, EN 50173, třída D odpovídá kategorii 5, ISO/IEC 11801, třída D
stupeň krytí	IP20 IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	poniklovaná mosaz PA zinkový tlakový odlitek
barva tělesa	černý
materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno