


průchod rozvaděčem NEFU-D12G4-D12DG4

č. dílu: 8040459

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-101
typ upevnění	pevně přišroubov.
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
elektrické připojení 2	přímá zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	0.8 kV
vlastnosti přenosu	odpovídá kategorii 5, EN 50173, třída D odpovídá kategorii 5, ISO/IEC 11801, třída D
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	poniklovaná mosaz
barva tělesa	stříbrný
materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno