

# deska regulátoru VMPA14-B8-R2C2-C-10

č. dílu: 8043340

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	14 mm
montážní poloha	libovol.
vertikální výstavba pneumatické části	redukční ventil pro 2
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
výběr manometru	možné
rozsah řízeného tlaku	2 ... 6 bar
vstupní tlak 1	0.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment	0.65 Nm
hmotnost výrobku	76 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové přípojovací desce
připojení manometru	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ovládací části	PA
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa regulátoru	PA