


# ventil s pákou a kladičkou VMEF-KT-M32-M-G14

č. dílu: 8047103

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	monostabilní 3/2
typ ovládní	mechanick.
stavební šířka	20 mm
normální jmenovitý průtok	870 l/min
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
konstrukce	lámací páka s kladičkou talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
max. hranice zdvihu (pevná)	11 mm
jmenovitá světlost	6 mm
návod k použití	nebezpečí sevření
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
krytí	překrytí nuly
maximální rychlost ovládní při bočním ovládní	0.7 m/s
max. spínací frekvence	3 Hz
úhel vačky	30 deg
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
upozornění k teplotě okolí	vliv tepla na opotřebení
ovládací síla	32.7 N
hmotnost výrobku	218 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ovládací nastavby	pozinkovaná ocel
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno