


# zpětný ventil VABF-L1-10H-H2

č. dílu: 8047364

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost ventilu	10 mm
funkce ventilu	řízená jednosměrná funkce (lze odblokovat)
provozní tlak v Mpa	0.05 ... 0.8 MPa
provozní tlak	0.5 ... 8 bar
povolení	c UL us - Recognized (OL)
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.4 g
typ upevnění	rýhováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS