


modul vstupů CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

č. dílu: 8047506

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
rozměr rastru	28 mm
hmotnost výrobku	75 g
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
max. délka vedení	30 m
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
diagnostika prostřednictvím LED	chyba každého modulu
počet výstupů	0
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovité provozní napětí DC pro elektroniku/čidla	24 V
přípustné výkyvy napětí pro elektroniku/čidla	± 25 %
vlastní příkon elektroniky/čidel při jmenovitém napájecím napětí	typicky 12 mA
elektrické připojení vstupu, funkce	analogový vstup
elektrické připojení vstupu, druh připojení	8x zásuvka
elektrické připojení vstupu, technika připojení	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
elektrické připojení vstupu, počet pólů/žil	4
počet vstupů	8
max. součtový proud vstupů v modulu	0.2 A
měřená veličina	proud
rozsah signálu	4 - 20 mA
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ne
pojistka (zkrat)	vnitřní elektronická pojistka