

# brzdňý odpor CACR-LE2-6-W60

č. dílu: 8047913  
výběhový výrobek

FESTO

odebírá energii, která se vrací při brzdění nebo vnějším buzení zpět do meziobvodů

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	60
montážní poloha	volné proudění svisle vodorovn.
výkon při trvalé době sepnutí (ED) 35% a 20°C	180 W
jmenovitý výkon brzdového odporu	60 W
hodnota odporu	6 Ohm
povolení	c UL us - Recognized (OL)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	140 g
typ upevnění	průchozí dírou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS