


lámací páka s kladičkou VAOM-R4-20-D2-32

č. dílu: 8049237

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	20 mm
typ ovládání	mechanick.
montážní poloha	úroveň pohybu
konstrukce	lámací páka s kladičkou
typ řízení	přímo
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	pevně přišroubov.
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ovládací nástavby	pozinkovaná ocel