

paralelní konstrukční sada EAMM-U-86-S48-70GA-177

č. dílu: 8059019

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	86
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	175 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.25 Nm
přenositelný krouticí moment	9.5 Nm
hmotnost výrobku	3,300 g
kód rozhraní pohonu	S48
kód rozhraní pro vstup motoru	70GA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS