


# spojovací konektor NPHS-S6-M-G18

č. dílu: 8059257

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	5.5 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	3.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 10 %
hmotnost výrobku	19 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS