


zásuvka rychlospojky NPHS-D6-P-G38

č. dílu: 8059268

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	10.2 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	2,033 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	12.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	98 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS