


řídící systém YCCP

č. dílu: 8061000
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	4 ... 10 bar
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	max. 50 % při 40 °C
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-20 ... 40 °C
jmenovitá provozní nadmořská výška	1000 m NN
elektrické připojení	pérová svorka Push-in
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS