

prvek s pevným škrcením - SET VFFG-T-F6-A-V1

č. dílu: 8062201

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrcení
typ upevnění	rýhováno
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
okolní teplota	-5 ... 60 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
velikost	pro ø 5,8 mm
jmenovitá světllost	0.7 ... 1.8 mm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS