


axiální konstrukční sada EAMM-A-L48-68GA

č. dílu: 8063486

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-----------------|
| montážní poloha | libovol. |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| přenositelný krouticí moment | 12.5 Nm |
| hmotnost výrobku | 628 g |
| kód rozhraní pohonu | L48 |
| kód rozhraní pro vstup motoru | 68GA |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |