


axiální konstrukční sada EAMM-A-L62-90GB

č. dílu: 8063504

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	57 Nm
hmotnost výrobku	1,526 g
kód rozhraní pohonu	L62
kód rozhraní pro vstup motoru	90GB
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS