


hlavice kamery SBPB-R5C-U3-1E1A-C

č. dílu: 8066469
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------------|---|
| rozlišení čidla | 1600 x 1200 pixelů (UXGA) |
| upevnění objektivu | C-Mount |
| průhledové okénko | v závislosti na zvoleném objektivu |
| šířka | 29 mm |
| výška | 29 mm |
| délka | 49 mm |
| typ upevnění | s upevňovací sadou |
| jmenovité provozní napětí DC | 5 V |
| elektrický příkon | 1.3 ... 1.5 W |
| přípustné výkyvy napětí | +/- 5 % |
| značka KC | KC-EMV |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 20 - 80 % |
| stupeň krytí | IP30 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní podmínky | odstínění extrémních vlivů okolního světla co možná nejčistší okolní vzduch suchý |
| okolní teplota | 0 ... 40 °C |
| hmotnost výrobku | 52 g |
| čas pro expozici | 20 μs ... 10,000 ms |
| rychlost přenosu (snímek) | 60 fps |
| typ čidla | barva |
| pracovní vzdálenost | v závislosti na zvoleném objektivu |
| rozhraní USB, funkce | napájecí zdroj komunikace |
| rozhraní USB, druh připojení | zásuvka |
| rozhraní USB, připojovací technika | USB 3.0, typ B mikro |
| rozhraní USB, počet pinů/žil | 10 |
| rozhraní se věst./věst., funkce | bez funkce |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | tvárná slitina hliníku, eloxováno |