


# elektronický modul VMPA14-FB-EMS-D2-8

č. dílu: 8066766

FESTO



## katalogový list

| parametr  | hodnota   |
|---|---|
| diagnostika   | Condition Monitoring<br>přerušení vodiče, každá cívka<br>zkrat ventilů<br>nízké napětí na ventilech |
| max. počet ventilových pozic                              | 4   |
| maximální počet cívek ventilů                             | 8   |
| vlastní příkon proudu při napětí pod zátěží               | 3 mA  |
| vlastní příkon proudu při provozním napětí                | 8 mA  |
| jmenovitý tlak přitahu na každou elektromagnetickou cívku | 58 mA až 24 ms  |
| jmenovitý proud při omezení proudu                        | 9 mA po 24 ms   |
| třída odolnosti korozi KBK                                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi<br>(v zabudovaném stavu)                                     |
| shoda ohledně LABS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| hmotnost výrobku  | 30 g  |
| materiál tělesa   | POM   |
| upozornění k materiálu                                    | ve shodě s RoHS   |