

# elektronický modul VMPA14-MPM-EMM-8

č. dílu: 8066769

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	4
maximální počet cívek ventilů	8
jmenovitý tlak přitahu na každou elektromagnetickou cívku	80 mA do 25 ms
jmenovitý proud při omezení proudu	25 mA po 25 ms
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	30 g
materiál tělesa	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS