

pohon s ozubeným hřebenem EHMH-140-RP- -

č. dílu: 8068234

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	250 ... 2,500 mm
velikost	140
šířka	467 mm
výška	235 mm
délka	při max. délce zdvihu: 3232 mm při min. délce zdvihu: 732 mm
montážní poloha	svisle
druh převodovky	úhlová převodovka pro servomotory
konstrukce	elektromechanický přímočarý modul s ozubeným hřebenem
vedení	oběžné vedení kladek
převodový poměr	5:1
provozní tlak	6 bar
skladovací teplota	-10 ... 40 °C
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	10 ... 40 °C
max. účinnost	96 %
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS