


připojovací deska VABS-P12-S-M5-P3

č. dílu: 8068637

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	25 mm
montážní poloha	libovol.
zvláštní vlastnosti	lze použít pro kyslík, podle DIN EN 1797
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak	0 ... 1.7 bar
normální jmenovitý průtok	≥ 27 l/min
normální jmenovitý průtok 2-3	≥ 28 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:3:1] inertní plyny kyslík
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný maximální velikost částic 5 μ m
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
teplota média	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 70 % nekondenzující
stupeň krytí	IP00
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 70 °C
hmotnost výrobku	55 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
pneumatické připojení 25	M5
připojení pneumatiky 3	M5
připojení pneumatiky 5	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno