


vakuový filtr OAFF-G3-7

č. dílu: 8068945

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stupeň filtrace	40 µm
velikost balení	10
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	1.5 g
typ upevnění	navlékací s aretací
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	tkanina PA
materiál tělesa	POM
lze použít s vyfukovacím impulzem	0.7 MPa
možnost použití vyfukovacího impulsu	7 bar
vyfukovací impulz (psi)	101.5 psi