

**redukce**  
**NPFC-R-M7-M5-MF**  
č. dílu: 8069228

**FESTO**



**katalogový list**

<b>parametr</b>	<b>hodnota</b>
materiál závitového šroubení	mosaz, poniklovaná
velikost balení	10
provozní tlak	-0.95 ... 50 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-20 ... 150 °C
hmotnost výrobku	5.1 g
připojení pneumatiky 1	M7
připojení pneumatiky 2	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS