



spojovací vedení

NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9

č. dílu: 8072582
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2025. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	422 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	USB 3.0, typ B mikro
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	10
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	9
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub M2x0,4
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	USB 3.0 typ A
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	9
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1.8 A
napěťová pevnost	0.3 kV
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 125 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 125 mm
průměr kabelu	6.2 mm
struktura kabelu	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) stíněno
jmenovitý průřez vodiče	0.08 mm ² 0.128 mm ² 0.324 mm ²
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS prostě halogenů
stupeň znečištění	1
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	černý