


vakuová přísavka OGVM-40-A-N-G14F

č. dílu: 8073836

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| výškové vyrovnání přísavky | 10 mm |
| min. poloměr výrobku R | 30 mm |
| jmenovitá světlost | 4 mm |
| průměr přísavky | 40 mm |
| objem přísavky | 7.8 cm ³ |
| umístění připojení | nahore |
| montážní poloha | libovol. |
| tvár přísavky | kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu |
| provozní tlak v Mpa | -95 ... 0 kPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -60 kPa -0.6 bar |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku | 60 N |
| příčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 62 N |
| hmotnost výrobku | 17 g |
| typ upevnění | prostřednictvím připojení vakua |
| připojení vakua | vnitřní závit G1/4 |
| barva | černý |
| tvrdost Shore | 60 +/- 5 |
| materiál šroubovacích čepů | hliník legovaný pro tváření |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | NBR |