


# vakuová přísavka OGVM-20-G-N-G14F

č. dílu: 8073847

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	4 mm
min. poloměr výrobku R	12.5 mm
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	20 mm
objem přísavky	1.2 cm <sup>3</sup>
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvář přísavky	kulatý zvonovitý tvar
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-60 kPa -0.6 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	18 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	28 N
hmotnost výrobku	6 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	vnitřní závit G1/4
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR