

vakuová přísavka OGVM-16X55-SV-N-G14F

č. dílu: 8073852

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	3 mm
min. poloměr výrobku R	10 mm
jmenovitá světlost	3 mm
velikost přísavky	16x55 mm
objem přísavky	2 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	ovál./ploch.
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-60 kPa -0.6 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku	36 N
příčná svislá síla při jmenovitém provozním tlaku	40 N
hmotnost výrobku	29 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	vnitřní závit G1/4
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR