

# vakuová přísavka OGVM-30X95-SV-N-G14F

č. dílu: 8073854

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	3 mm
min. poloměr výrobku R	40 mm
jmenovitá světlost	6 mm
velikost přísavky	30x95 mm
objem přísavky	9.6 cm <sup>3</sup>
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvář přísavky	ovál./ploch.
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-60 kPa -0.6 bar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku	146 N
příčná svislá síla při jmenovitém provozním tlaku	114 N
hmotnost výrobku	44 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	vnitřní závit G1/4
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR