



tlumič nárazu DYSS-G8-8-8-Y1F

č. dílu: 8073916

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------------------|
| velikost | 8 |
| zdvih | 8 mm |
| tlumení | samočinně nastavitelný |
| montážní poloha | libovol. |
| snímání polohy | bez |
| max. rychlost nárazu | 1.5 m/s |
| doba návratu do původní polohy, krátká | 0.2 s |
| doba návratu do původní polohy, dlouhá | 1 s |
| provozní režim | jednočinný tlačný |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 80 °C |
| délka tlumení | 8 mm |
| max. zastavovací síla | 500 N |
| max. utahovací moment | 5 Nm |
| max. energie tlumení na zdvih | 3 J |
| max. spotřeba energie na hodinu | 18,000 J |
| max. zbytková energie | 0.02 J |
| síla pro návrat do původní polohy | 2.5 N |
| hmotnost výrobku | 57 g |
| typ upevnění | se závitovou dutinkou |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | vysoce legovaná ocel |
| materiál pístnice | vysoce legovaná ocel |