


připojovací deska VMPA14-FB-AP-4-1

č. dílu: 8074666

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	65.5 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	14.8 mm 14.9 mm
max. počet ventilových pozic	4
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	250 g
připojení pneumatiky 2	M7 G1/8
připojení pneumatiky 4	M7 G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek