


manometr PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

č. dílu: 8081401

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 16 bar
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	63
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.6 MPa
provozní tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	1,6
stupeň krytí	IP65
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
teplota média	-40 ... 200 °C
okolní teplota	-40 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/4
materiály v kontaktu s médiem	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál šroubovacích čepů	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál tělesa	ABS vysoce legovaná nerezová ocel
materiál průhledového okénka	PC
barva tělesa	stříbrný
hmotnost výrobku	160 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík