

prostorový portál YXMR-3

č. dílu: 8082257

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
požadovaná rovinnost montážních ploch	0.1 mm/m
montážní poloha	vodorovn.
konstrukce	systém prostorového portálu s elektrickými a pneumatickými moduly pohonů
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
okolní teplota	10 ... 45 °C
interval údržby	2,500 km
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptační desky	eloxovaný hliník
materiál upevňovacího kroužku	eloxovaný hliník pozinkovaná ocel
materiál energetických řetězců	zesílený PA