


**připojovací lišta**  
**VABM-P6-15MB-G18-M5-4**  
č. dílu: 8083544

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	15 mm
konstrukce	směr připojení zespodu
max. počet ventilových pozic	4
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.6 Nm
hmotnost výrobku	140 g
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění