


# axiální konstrukční sada EAMM-A-T42-67A

č. dílu: 8084497  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá délka	43 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	3.2 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	8.5 Nm
hmotnost výrobku	377 g
kód rozhraní pohonu	T42
kód rozhraní pro vstup motoru	67A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS