


# zarážkový válec DFST-63-30-L-Y4-A-S-G2

č. dílu: 8085911

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	30 mm
průměr pístu	63 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách nastavitelný tlumič nárazu vpředu
montážní poloha	svisle
provozní režim	dvojitý tažný
konstrukce	pístnice s páčkou
snímání polohy	pro čidla
snímání polohy lámací páky	pro indukční čidla
pojištění proti pootočení/vedení	vodící tyč
provozní tlak	2 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	5 ... 60 °C
délka tlumení	15 mm
přípustná nárazová síla na vysunutou pístnici	5,000 N
hmotnost výrobku	3,400 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliníkový tlakový odlitek
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál kladky	ocel