



# redukční ventil VRPA-C-Q8-E

č. dílu: 8086002

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota  |
|---|--|
| funkce regulátoru                         | konstantní výstupní tlak<br>se sekundárním odvětráním<br>s možností zpětného průtoku |
| připojení pneumatiky 1                    | QS-8   |
| připojení pneumatiky 2                    | QS-8   |
| typ upevnění                              | průchozí dírou   |
| normální jmenovitý průtok                 | 130 l/min  |
| okolní teplota                            | 0 ... 60 °C  |
| materiál tělesa                           | PBT  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| montážní poloha                           | libovol.   |
| typ ovládní                               | ruční  |
| nastavovací prvek                         | otočná hlavice s aretací   |
| rozsah tlaku v Mpa                        | 0.1 ... 0.8 MPa  |
| rozsah řízeného tlaku                     | 1 ... 8 bar  |
| rozsah tlaku v psi                        | 14.5 ... 116 psi   |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)                |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B2-L   |
| třída čistoty prostředí                   | třída ISO 4  |
| hmotnost výrobku                          | 33 g   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS  |
| materiál statických těsnění               | NBR  |